


PARTS LIST - STÜCKLISTE - STYKLISTE			
Elektriske og mekaniske komponenter			
Værdi	Komponenter	Stk.	Fabrikat
M10 Ohm, 10%, 0,125 W	R901, R902, R911, R912	4	Beyschlag
33K Ohm, 10%, 0,125 W	R904, R914	2	"
10K Ohm, 10%, 0,125 W	R903, R913, R915	3	"
10µF	C902, C912	2	Ducati
0,1µF	C901, C911	2	Evax
BC114	Q901, Q911	2	Fairchild
Novalsern	Tegn.nr.: 16.09.652	9	Stocco
Skærmåse	Tegn.nr.: 10.08.652	1	Nierich
Bundskærm	Tegn.nr.: 26.10.652	1	HNF
Isolerplade	Tegn.nr.: 24.01.652	1	HNF
Strømtryk	R38	1	HNF

MEASUREMENTS - MESSUNGEN - MÅLESPECIFIKATIONER

OUTPUTIMPEDANS AUSGANGSIMPEDANS UDGANGSIMPEDANS	2K Ohm
INPUTIMPEDANS EINGANGSIMPEDANS INDGANGSIMPEDANS	1M Ohm
NOISE VOLTAGE, OUTPUT (measured with Psfometer) RAUSCHSPANNUNG, AUSGANG (mit Psfometer gemessen) STØJSPÆNDING PÅ UDGANG (målt med ørefilter)	
INPUT OPEN EINGANG OFFEN ÅBEN INDGANG	50µV
INPUT (load 1000pF) EINGANG (mit 1000pF belastet) INDGANG (belastet med 1000pF)	15µV
MAX. INPUT MAX. EINGANGSSPANNUNG MAX. INDGANGSSPÆNDING	1,9V
MAX. OUTPUT MAX. AUSGANGSSPANNUNG MAX. UDGANGSPÆNDING	1,9V
AMPLIFICATION VERSTÄRKUNG SPÆNDINGSFORSTÆRKNING	2 gg



SOCKET CONNECTION
Seen from the rear side
of socket.

SOCKELVERBINDUNGEN
Anschlüsse von der Rück-
seite gesehen.

SOKKELFORBINDELSER
Set mod bund af sokkel.

FUNKTIONER

Pre-Amplifier for Crystal Pick-Up
Vorverstärker für Kristalltonabnehmer
Forforstærker for krystal pick-up

ARENA
HEDE NIELSENS FABRIKER A/S
HORSENS
TRANSMODUL NR.: 9

DIAGRAM NR. D-0172

Udfærdiget i September 1966