



[ ] Gleichspannung DC - VOLTAGE  
 [ ] Wechselspannung AC - VOLTAGE  
 [ ] Netzspannung AC - VOLTAGE  
 TENSION CONTINU mesurée avec 100k $\Omega$ V  
 TENSION ALTERNATIF mit VTM 330 Hz  
 TENSION ALTERNATIF WITH VTM 330 Hz  
 Meßgerät MEASURED WITH A LAMPES  
 MEASURED WITH A LAMPES  
 DC - VOLT METER MESURE WITH DC - VOLT METER  
 MESURE AVEC VOLTMETRE COUR. DIR  
 (D) = Nur in Standardausführung FOR STANDARD MODEL ONLY  
 SEULEMENT POUR MODELE GENERAL  
 (F) = Nur in „allgem Export“ Ausführung APPLICABLE ONLY FOR GENERAL EXPORT MODEL  
 SEULEMENT POUR MODELE D'EXPORTATION GENERAL  
 (S) = Nur in „Skandinavien“ Ausführung APPLICABLE ONLY FOR SCANDINAVIA MODELS  
 SEULEMENT POUR MODELE SCANDINAVE  
 (U) = Nur in „US/CA“ Ausführung APPLICABLE ONLY FOR USA MODELS  
 SEULEMENT POUR MODELE USA

Netzspannungswähler (D)(F)(S)

	110V	130V	220V	240V
1-2	●	●	○	○
2-3	○	○	●	●
3-4	○	○	○	○
4-7	○	○	○	○
6-7	○	○	○	○

● Kontakt geschlossen  
gezeichnete Schalterstellung 220V

Anderungen vorbehalten! ALTERATIONS RESERVED! MODIFICATION RESERVEES!

# Imperator

Ausgabe d  
2-0492



Ing. W. Pinternagel KG  
Straubing

1.9.70